



HOLEX CleverDrill spiraalboren HSS nr. 114030 als aanvulset, ongecoat, Type: 1-10,5



Bestelgegevens

Bestelnummer	115055 1-10,5
GTIN	4045197875495
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlaten spiraalgroef.

Opmerking:

Maat 13,2 – 20: Met smaller toelopende schacht-Ø 12,7 mm.

Inwendige koeling: nee

Schacht: cilinderschacht

Boorbereik: 1 - 10,5 mm

Aantal boren: 24

Kerngat-Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Boren steeds oplopend: 0,5 mm

Technische beschrijving

Schacht	cilinderschacht
Aantal boren	24
Boorbereik	1 - 10,5 mm
Boren steeds oplopend	0,5 mm
Kerngat-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Aantal snijkanten Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	130 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Accessoires

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8 mm resp. inch	114030 6,8
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2 mm resp. inch	114030 10,2
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7,5 mm resp. inch	114030 7,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3 mm resp. inch	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 7 mm resp. inch	114030 7
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,5 mm resp. inch	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 3 mm resp. inch	114030 3
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,5 mm resp. inch	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 2 mm resp. inch	114030 2
	114030 5

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 5 mm resp. inch

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9 mm resp. inch

114030 9

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 5,5 mm resp. inch

114030 5,5

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,5 mm resp. inch

114030 6,5

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5 mm resp. inch

114030 2,5

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 4 mm resp. inch

114030 4

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 1 mm resp. inch

114030 1

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,5 mm resp. inch

114030 10,5

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 1,5 mm resp. inch

114030 1,5

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8 mm resp. inch

114030 8

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 9,5 mm resp. inch

114030 9,5

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5 mm resp. inch

114030 8,5

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6 mm resp. inch

114030 6

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 10 mm resp. inch

114030 10

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2 mm resp. inch

114030 4,2