

Spiraalborenset HSS-E nr. 114580 met cassette, TiAlN, Type: 6-10



Bestelgegevens

Bestelnummer	115450 6-10
GTIN	4045197875556
Artikelklasse	11B

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Hoogrendementboor voor uitstekende prestaties. Nauwkeurige boringen door geoptimaliseerde kruisslijping en 4-vlaks aanslijping. Via het speciale spaangroefprofiel wordt een beduidende reductie van de snijkrachten bereikt.

Technische beschrijving

Schacht	cilinderschacht
Boorbereik	6 - 10 mm
Boren steeds oplopend	0,1 mm
Aantal boren	41
Aantal snijkanten Z	2
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 338
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Tophoek	118 graden
Spiraalhoek	35 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	groen

Producttype

Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	75 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	65 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	35 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	16 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	17 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	S
GG(G)	geschikt	40 m/min	K
CuZn	geschikt	50 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8 mm	114580 8
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 10 mm	114580 10
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 9 mm	114580 9
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114580 6,5
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8,8 mm	114580 8,8
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 6,1 mm	114580 6,1

Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8,9 mm	114580 8,9
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8,2 mm	114580 8,2
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 7,2 mm	114580 7,2
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8,3 mm	114580 8,3
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 6,7 mm	114580 6,7
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 9,7 mm	114580 9,7
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 7,3 mm	114580 7,3
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 7,6 mm	114580 7,6
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 6,6 mm	114580 6,6
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 6,2 mm	114580 6,2
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 9,2 mm	114580 9,2
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 9,6 mm	114580 9,6
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8,4 mm	114580 8,4
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 9,4 mm	114580 9,4
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114580 9,5
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 6,3 mm	114580 6,3
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8,7 mm	114580 8,7
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8,1 mm	114580 8,1
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8,6 mm	114580 8,6
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 9,3 mm	114580 9,3
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 6,4 mm	114580 6,4
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 7,8 mm	114580 7,8
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 9,9 mm	114580 9,9
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 9,1 mm	114580 9,1
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 7,4 mm	114580 7,4
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114580 7,5
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 7,1 mm	114580 7,1

Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 7,9 mm	114580 7,9
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 7 mm	114580 7
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 6,9 mm	114580 6,9
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 7,7 mm	114580 7,7
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 9,8 mm	114580 9,8
Cassette leeg voor spiraalboren DIN 338 Type 6-10	115470 6-10