

**Schuurweefsel (A) blauw, normaal KK 24, 230×280 mm, Korrelgrootte: 400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556800 400
GTIN	4018875000878
Artikelklasse	56V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dicht geweven, katoenweefselmet gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Zeer goede hechting van de korrel, **zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd**.

Velgrootte 230×280 mm.

Type **VSM KK 24: weefsel blauw, gunstig geprijsd schuurweefsel** voor normale belasting.

**Toepassing:**

Universeel toepasbaar, voornamelijk voor handmatig schuren (voor rubber schuurblok zie nr. 557600).

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	400
Fijnheidsgraad	zeer fijn
Fabrikantnummer	KK 24
Serie	KK24
Slijpmiddel	Normaalkorund
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurblad breedte	280 mm
Schuurblad lengte	230 mm

Productnaamattribuut	230×280 mm
Producttype	Schuurlinnen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Stalen opspanplaat	556950
Rubber schuurblok	557600