

LOCTITE**Secondelijm, 20 g, Producent-ID: 401_IG**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083352 401_IG
GTIN	4058093010914
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.

Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Treksterkte	20 N/mm ²
Handvastheid na	3 - 10 s
Fabrikantnummer	401
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Dynamische viscositeit	70 - 110 mPas
Opslagtemperatuur	2 - 8 °C
Vorm	vloeibaar

Temperatuur toepassingsgebied	-40 - 120 °C
Kleur	transparant
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Klasse gevaarlijke stoffen	9
Dichtheid	1,05 g/cm ³
geschikt voor materiaal	Weefsel
geschikt voor materiaal	Elastomeer
geschikt voor materiaal	Papier
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	Leer
Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat
Inhoud	20 ml
maximale spleetmaat	0,15 mm
Productnaamattribuut	20 g
Producttype	Secondenlijm