

LOCTITE

Secondelijm, 20 g, Producent-ID: 454_IE



Bestelgegevens

Bestelnummer	083352 454_IE
GTIN	4058093008911
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.

Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	454
Handvastheid na	5 - 10 s
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Treksterkte	20,9 N/mm ²
Opslagtemperatuur	2 - 8 °C
Vorm	Gel
Temperatuur toepassingsgebied	-40 °C

Eigenschap	druppelvrij
Eigenschap	trekt niet in
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	Papier
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Leer
geschikt voor materiaal	Karton
geschikt voor materiaal	Elastomeer
geschikt voor materiaal	poreuze materialen
Dichtheid	1,05 g/cm ³
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat
Kleur	transparant
Inhoud	20 ml
maximale spleetmaat	0,15 mm
Productnaamattribuut	20 g
Producttype	Secondenlijm