

3M Scotch-Brite™

**Schuurvlies-handpads, 25-delige set Durable Flex, 114×228 mm,
Vliesstructuur: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556145 280
GTIN	8410001134413
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Flexibel hoogrendementvlies met **extreem dichte korrelverdeling** tot diep in het vezelmateriaal. De speciale vliesopbouw maakt een **agressiever schuurgedrag**, zeer hoge standtijd zonder dichtzitten en een nog **gelijkmatiger schuurbeeld** mogelijk. De **enorme flexibiliteit** vereenvoudigt de toepassing op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Voordeel:

- **Past zich aan de werkstukvorm aan.**
- **De open structuur voorkomt dichtzitten en vermindert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige, reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat te gebruiken.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Voor het handmatig reinigen en finishen, ideaal alternatief voor staalwolproducten. **Middel / middelfijn:** universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Levering:

Set met 25 handpads.

Technische beschrijving

Vliesstructuur	280
Kleur	rood
Korrelvergelijking	280 - 360
Fijnheidsgraad	middelfijn
3M-aanduiding	DF
Uitvoering	A Very Fine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Breedte	114 mm
Lengte	228 mm
Productnaamattribuut	114×228 mm
Producttype	Schuurvlies-pad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		

nat maximaal	beperkt geschikt
droog	geschikt

Accessoires

Opnamestift	556030
Handblok	556020