

KARNASCH

Buigapparaat compleet met standaardaccessoires, Voor buighoogte tot: 100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	823650 100
GTIN	2050001931306
Artikelklasse	86K

Omschrijving

Uitvoering:

Apparaat van breekvast nodulair gietijzer met excenter-snelspanning voor koud en warm buigwerk van vlak-, rond- en vierkantstaal met hoge nauwkeurigheid – voor professioneel, langdurig gebruik. Geschikt voor **zeer nauwe buigingen en bochten**.

Toepassing:

Voor nauwkeurig warm en koud buigwerk (buighoek 0 – 120°) van vlak, rond en vierkant materiaal. Voor scherp buigwerk, maar ook rond met verschillende radiussen. Lengteaanslag en hoekaanslag voor serieproductie. **Maximaal buigvermogen:**

- **(gereduceerd) met buigplaten nr. 823652 / 823653 bovenaan, in de uitsparing:– bandstaal warm max. 50×6mm of 20×15mm;– bandstaal koud max. 50×4mm of 20×10mm;– rond- en vierkantstaal koud max. 16mm.**
- **(normaal) met buigplaten nr. 823652 / 823653 onderaan, niet in de uitsparing:– bandstaal warm max. 100×12mm of 60×20mm;– bandstaal koud max. 100×6mm of 50×12mm;– rond- en vierkantstaal warm max. 30mm;– rond- en vierkantstaal koud max. 18mm.**
- **(maximaal) met buigplaten nr. 823654 / 823655 (speciale accessoires):– hoekijzer (gestanst) warm max. 100×12mm;– hoekijzer (gestanst) koud max. 60×8mm;– bandkoper max. 100×12mm;– edelstaal max. 50×8mm.**

Levering:

Buigapparaat inclusief:

- 1 klemblok met excenterklem,
- 1 buigplaat, scherpe kant (voor materiaal tot 2 mm) nr. 823652,
- 1 standaard buigplaat (r = 4 mm) nr. 823653, 1 drukplaat,
- 1 lengteaanslag 440 mm,

1 hoekaanslag.

Opmerking:

Andere buigplaten onder nr. 823651 – 823657.

Technische beschrijving

Hoogte	260 mm
Breedte	210 mm
Voor buighoogte tot	100 mm
Diepte	175 mm
Gewicht inclusief accessoires	24 kg
Producttype	Buigapparaat

Accessoires

Drukplaat, breed	823655
Buigplaat, breed	823654
Radiusbuigplaat	823651
Overhoekse buigplaat	823657
Normale buigplaat	823653
Scherpe buigplaat	823652
Bandbuigplaat	823656