

Garant
Krimphouder 3°, extra slank, HSK-E 40 A = 60, Span-Ø D1: 5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	308321 5
GTIN	4045197875716
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.
- Slanke vorm (3°-contour).

Extra slanke vorm.

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min⁻¹.
Toepassing:

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 maat 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven-set nr. 309906 180.

Verspaningsstrategie: HSC

 Span-Ø D₁: 5 mm

Buiten-Ø D: 12 mm

 Ø D₂: 8 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	12 mm
Span-Ø D ₁	5 mm
Ø D ₂	8 mm

Opname	HSK-E 40 A = 60
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 40000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Onderbouwkast	354290
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9