

Garant
Krimphouder 3°, extra slank, HSK-E 40 A = 60, Span-Ø D1: 12 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	308321 12
GTIN	4045197875754
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- HSK-functievlakken bewerkt.
- Slanke vorm (3°-contour).

Extra slanke vorm.

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min⁻¹.

Toepassing:

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 maat 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven-set nr. 309906 180.

Verspaningsstrategie: HSC

Span-Ø D₁: 12 mm

Buiten-Ø D: 19 mm

Ø D₂: 15 mm

Technische beschrijving

Ø D ₂	15 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Buiten-Ø D	19 mm

Opname	HSK-E 40 A = 60
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 40000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimhouder

Accessoires

Onderbouwkast	354290
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12