

**Schuurweefsel (A) blauw, normaal KK 24, 230×280 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556800 60
GTIN	4018875000779
Artikelklasse	56V

Omschrijving**Uitvoering:**

Dicht geweven, katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Zeer goede hechting van de korrel, **zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd**.
Velgrootte 230×280 mm.

Type **VSM KK 24: weefsel blauw, gunstig geprijsd schuurweefsel** voor normale belasting.

Toepassing:

Universeel toepasbaar, voornamelijk voor handmatig schuren (voor rubber schuurblok zie nr. 557600).

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	grof
Korrelgrootte	60
Fabrikantnummer	KK 24
Serie	KK24
Slijpmiddel	Normaalkorund
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurblad breedte	280 mm
Schuurblad lengte	230 mm

Productnaamattribuut	230×280 mm
Producttype	Schuurlinnen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Stalen opspanplaat	556950
Rubber schuurblok	557600