

**Garant****Korte tap voor doorlopende gaten + kerngat-spiraalboren + wringijzer, Voor metrische schroefdraad: M3-12**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	146260 M3-12
GTIN	4045197876560
Artikelklasse	11K

## Omschrijving

### Uitvoering:

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit enkelsnijdende draadtappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 en wringijzer maat 1.1/2.

### Inhoud:

Resp. 1 enkelsnijdende draadtap M3 – M12 nr. 131450, kerngatboor nr. 114150 en wringijzer nr. 148410

## Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Norm	DIN 352

Producttype

Tap

## Accessoires

Enkelsnijdende draadtapkort M M8	131450 M8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114150 10,2
Enkelsnijdende draadtapkort M M5	131450 M5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114150 6,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114150 2,5
Enkelsnijdende draadtapkort M M10	131450 M10
Enkelsnijdende draadtapkort M M3	131450 M3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114150 4,2
Wringijzer, verstelbaar Type 2	148410 2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114150 5
Enkelsnijdende draadtapkort M M4	131450 M4
Enkelsnijdende draadtapkort M M12	131450 M12
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114150 3,3
Wringijzer, verstelbaar Type 1.1/2	148410 1.1/2
Enkelsnijdende draadtapkort M M6	131450 M6
Cassette, leeg Type 3	146960 3