

**Klitschijf 237AA (A), Ø 125 mm, Korrelgrootte: 600****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567726 600
GTIN	2050001694256
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

De **achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours** en in combinatie met **klitsteunschijf**, bijv. nr. **567760, zelfhechtend**. Voor snel wisselen van de schijf.

237AA Trizact™ met fijngestructureerd piramideoppervlak van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen (A).

Toepassing:

Op **haakse schuurmachines** of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid **40 m/s**.

Voor een **fijn en gelijkmatig slijpbeeld** op alle staalsoorten, edelstaal, messing en titaniumlegeringen. Speciaal voor slijpen van contouren en politoervoorbereiding.

Opmerking:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902 – 566950. Minislijpsysteem Ø 50 mm en Ø 75 mm zie nr. 554005 e.v.

Technische beschrijving

3M-korrelaanduiding	A30
Korrelgrootte	600

Schijf-Ø	125 mm
Fabrikantnummer	237AA Trizact™
Serie	237AA
Slijpmiddel	Aluminiumoxide mineraaldeeltjes (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Klitpolijstschotel, M14 Buiten-Ø 125 mm	567762 125
Klitsteunschijf, M14 Buiten-Ø 125 mm	567760 125
Handschourblok met klithechting Geschikt voor schijf-Ø 125 mm	567857 125