

Garant**Machinetappen voor doorlopende gaten + kerngat-spiraalboren, Voor metrische schroefdraad: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

Resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 132640 en kernboor nr. 114580

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap

Accessoires

HOLEX Pro Tap machinetapHSS-E M M3	132680 M3
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
MachinetapHSS-E M M3	132640 M3
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
HOLEX Pro Tap machinetapHSS-E M M8	132680 M8
MachinetapHSS-E M M5	132640 M5
MachinetapHSS-E M M10	132640 M10
HOLEX Pro Tap machinetapHSS-E M M4	132680 M4
MachinetapHSS-E M M12	132640 M12
HOLEX Pro Tap machinetapHSS-E M M6	132680 M6
HOLEX Pro Tap machinetapHSS-E M M12	132680 M12
MachinetapHSS-E M M4	132640 M4
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
HOLEX Pro Tap machinetapHSS-E M M10	132680 M10
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
MachinetapHSS-E M M8	132640 M8
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
HOLEX Pro Tap machinetapHSS-E M M5	132680 M5
MachinetapHSS-E M M6	132640 M6
Cassette, leeg Type 4	146960 4