

Garant**Machinetappen voor blinde gaten + kerngat-spiraalboren, Voor metrische schroefdraad: M3-12****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 146923 M3-12 |
| GTIN | 4045197876584 |
| Artikelklasse | 11K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

Resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 135850 en kernboor nr. 114580

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Voor metrische schroefdraad | M3 – M12 |
| Draadsoort | M |
| Flankhoek | 60 graden |
| Norm | DIN 376 |
| Norm | DIN 371 |

| | |
|----------------|-------|
| Gekleurde ring | groen |
| Producttype | Tap |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| MachinetapHSS-E vorm C M M5 | 135850 M5 |
| MachinetapHSS-E vorm C M M3 | 135850 M3 |
| MachinetapHSS-E vorm C M M6 | 135850 M6 |
| Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 10,2 mm | 114580 10,2 |
| Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 3,3 mm | 114580 3,3 |
| MachinetapHSS-E vorm C M M10 | 135850 M10 |
| Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 5 mm | 114580 5 |
| Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8,5 mm | 114580 8,5 |
| MachinetapHSS-E vorm C M M4 | 135850 M4 |
| Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 6,8 mm | 114580 6,8 |
| Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 4,2 mm | 114580 4,2 |
| Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 2,5 mm | 114580 2,5 |
| MachinetapHSS-E vorm C M M8 | 135850 M8 |
| MachinetapHSS-E vorm C M M12 | 135850 M12 |
| Cassette, leeg Type 4 | 146960 4 |