



Aangedreven gereedschap radiaal, TOEM-strip, ER32, Type: 40-32-LIK



Bestelgegevens

Bestelnummer	319947 40-32-LIK
GTIN	4045197877208
Artikelklasse	31W

Omschrijving

Uitvoering:

Aanslagstrip (42,5-TOEM).

Gebruik op **sterrevolver**. Linkse uitvoering, d.w.z. bewerking richting hoofdspindel.

Overbrenging 1:1. Uitvoering met inwendige koeling (intern) max. 70 bar.

Voor gebruik op alle **DMG Gildemeister CTX** CNC-draaibanken met **Sauter**-revolver.

Aandrijfkoppeling **DIN 5480**. Spannen van gereedschappen in het aangedreven gereedschap via ER-spantang met buitenliggende moer of snelwisselsysteem VARIA VX onder licentie van EWS.

Externe buitenkoeling via KM-buis, interne koeling door gereedschap centraal door de spindel.

Maximaal toerental 8000 min⁻¹.

Voordeel:

- **Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.**
- **Proceszekerheid en duurzaamheid door hoogwaardige componenten.**
- **Overbrenging van hoge draaimomenten.**
- **100% controle – elk aangedreven gereedschap wordt aan een inloopp programma onderworpen.**
- **Inwendige koeling: speciaal ontwikkelde en gepatenteerde afdichting.**

Toepassing:

Zo veel mogelijk verspaningsstappen in een opspanning. Bij gebrek aan plaats (beschikbare spanplaatsen) in de revolver.

T.b.v. :

DMG Gildemeister CTX. Gedeeltelijk Emco, Hardinge, Monforts, Scherer enz. met DIN 5480.

Levering:

Aangedreven gereedschap voor spantang: incl. spanmoer en haaksleutel. Aangedreven gereedschap VARIA VX: incl. spansleutel.

Accessoires:

Passende Varia VX-inzetstukken nr. 319802 – 319888, ER-spantangen nr. 308941 – 309878, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745.

Opmerking:

- **Andere typen aandrijvingen (bijv. DIN 5482), overbrengingen, afmetingen, BMT enz. op aanvraag: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Gereedschappen met interne koeling (IK) geen droogloop bij standaardafdichting, koelmiddelfiltering < 50 µm.**
- **Aanbeveling: Uitvoering VARIA VX met een draaimomentgereedschap (max. 6 Nm) bedienen.**

VDI-grootte: 40

Gereedschapsopspanning: ER32

l_1 : 138 mm

b_1 : 85 mm

b_2 : 72 mm

h_1 : 76 mm

x: 100 mm

Koeling: intern

Technische beschrijving

Koeling	intern
x	100 mm
l_1	138 mm
h_1	76 mm
b_1	85 mm
b_2	72 mm
Opname	ER32
VDI-grootte	40
Gereedschapsopspanning	ER32

Accessoires

319804 32

Varia spantanghouder VARIA VX4 Voor ER-spantangen 32
ER

Varia spantanghouder VARIA VX3 Voor ER-spantangen 32
ER

319802 32