

Garant**eco gereedschapshouder axiaal, enkel, links, HSK-T 63, voor vierkantopname: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	318621 25
GTIN	4045197893246
Artikelklasse	31G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

GARANT - Optimalisatie van de standtijden, betere oppervlakken, hogere proceszekerheid en verhoging van de productiviteit dankzij GARANT eco.

Toepassing:

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Opmerking:

Inclusief doorboorde onderlegplaat. Daardoor geschikt voor klemdraaihouder met schacht 20 en 25 mm.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	130 mm
Buiten-Ø D	102 mm
B	40 mm
Spanlengte L ₁	88 mm
voor vierkantopname	25 mm
Opname	HSK-T 63

Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Producttype	Tapkruk