

**Garant****eco gereedschapshouder Radiaal, HSK-T 63, voor vierkantopname: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	318625 25
GTIN	4045197893260
Artikelklasse	31G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

**GARANT** - Optimalisatie van de standtijden, betere oppervlakken, hogere proceszekerheid en verhoging van de productiviteit dankzij GARANT eco.

**Toepassing:**

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

**Opmerking:**

Inclusief doorboorde onderlegplaat. Daardoor geschikt voor klemdraaihouder met schacht 20 en 25 mm.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	90 mm
Spanlengte L <sub>1</sub>	88 mm
B	40 mm
voor vierkantopname	25 mm
Buiten-Ø D	102 mm
Opname	HSK-T 63

Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Producttype	Tapkruk