

Garant**eco gereedschapshouder diagonaal 45°, links, HSK-T 63, voor vierkantopname: 25mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 318628 25 |
| GTIN | 4045197893284 |
| Artikelklasse | 31G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

GARANT - Optimalisatie van de standtijden, betere oppervlakken, hogere proceszekerheid en verhoging van de productiviteit dankzij GARANT eco.

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Opmerking:

Inclusief doorboorde onderlegplaat. Daardoor geschikt voor klemdraaihouder met schacht 20 en 25 mm.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|----------|
| Afkoppellengte A-maat | 112,7 mm |
| Spanlengte L ₁ | 80 mm |
| B | 40 mm |
| voor vierkantopname | 25 mm |
| Buiten-Ø D | 94 mm |
| Punt-middenverplaatsing f | 12,7 mm |

| | |
|-------------------|-------------|
| Opname | HSK-T 63 |
| Opnamenorm | ISO 12164-3 |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Tapkruk |