

**STARCKE®****Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 8-voudig, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 800****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 567745 800    |
| GTIN          | 4002748761584 |
| Artikelklasse | 56Z           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Schuurpapier** Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 – 800, stearaatcoating) met **hoge sterkte en dichte spreiding**.

Hoge schuurprestaties door speciaal behandeld korund (A).

De **achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en zelfhechtend** voor snel wisselen van de schijf.

Met 8-voudige perforatie voor Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 met afzuiging.

**Toepassing:**

**Universeel te gebruiken** voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

Op **excenterschuurmachines** met klitsteunschijf bijv. nr. 567885 / 567990. Maximale omtreksnelheid **40m/s**.

**Technische beschrijving**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Korrelgrootte         | 800    |
| Schijf-Ø              | 125 mm |
| Slijpmiddelaanduiding | A      |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %               |
| Productnaamattribuut             | Ø 125 mm              |
| Aantal afzuigaten                | 8                     |
| Aandrijfmachine                  | Excenterschuurmachine |
| Maximale omtreksnelheid          | 40 m/s                |
| Producttype                      | Klitschijf            |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| RVS                            | beperkt geschikt |                |          |
| Ti                             | beperkt geschikt |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Lakken                         | beperkt geschikt |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 123 mm | 567990 123 |
|--|------------|