

Garant**eco gereedschapshouder axiaal, enkel, rechts, PSC 63, voor vierkantopname: 25mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	318851 25
GTIN	4045197893291
Artikelklasse	31G

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

GARANT - Optimalisatie van de standtijden, betere oppervlakken, hogere proceszekerheid en verhoging van de productiviteit dankzij GARANT eco.

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Opmerking:

PSC-spanpen op aanvraag. Inclusief doorboorde onderlegplaat. Daardoor geschikt voor klemdraaihouder met schacht 20 en 25 mm.

Technische beschrijving

voor vierkantopname	25 mm
B	40 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Spanlengte L ₁	102 mm
Buiten-Ø D	102 mm
Opname	PSC 63

Opnamenorm	ISO 26623-2
Inwendige koeling	ja
Producttype	Tapkruk