

Garant**eco gereedschapshouder Radiaal, PSC 63, voor vierkantopname: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	318856 25
GTIN	4045197893321
Artikelklasse	31G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

GARANT - Optimalisatie van de standtijden, betere oppervlakken, hogere proceszekerheid en verhoging van de productiviteit dankzij GARANT eco.

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Opmerking:

PSC-spanpen op aanvraag. Inclusief doorboorde onderlegplaat. Daardoor geschikt voor klemdraaihouder met schacht 20 **en** 25 mm.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	102 mm
B	40 mm
Afkoppellengte A-maat	71 mm
voor vierkantopname	25 mm
Opname	PSC 63
Opnamenorm	ISO 26623-2

Inwendige koeling	ja
Producttype	Tapkruk