

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad met trillingsdemping, SK 40, Schroefdraad M × lengte L1: M10X100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301307 M10X100
GTIN	4045197889317
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conische uitvoering.

**Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

L <sub>2</sub>	5 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	100 mm
Schroefdraad M	M10×100
Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	10,5 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Afkoppellengte A-maat	119 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Trilling	gedempt
Producttype	Inschroeffreesopname

## Accessoires

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
	308806 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40