

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad met trillingsdemping, SK 40, Schroefdraad M × lengte L1: M16X150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301307 M16X150
GTIN	4045197889355
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische uitvoering.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	17 mm
Schroefdraad M	M16×150
Buiten-Ø D	42,5 mm
L ₂	5 mm
Afkoppellengte A-maat	169 mm
Nuttige lengte L ₁	150 mm
Ø D ₂	29 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Trilling	gedempt
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40

Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrebout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40