

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad met trillingsdemping, conische vorm, HSK-A 63, Schroefdraad M × lengte L1: M10X150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307037 M10X150
GTIN	4045197905116
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met RFID/Balluff-chip-boring. Conische uitvoering. **Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 301342, verloopstuk nr. 301344, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

VHM-opnames resp. -verlengstukken voor inschroeffreesen nr. 301374 – 301379 en nr. 301361 – 301368.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M10×150
Ø D ₂	18 mm
Nuttige lengte L ₁	150 mm
Afkoppellengte A-maat	176 mm
L ₂	5 mm
Buiten-Ø D	36,5 mm

Boring-Ø D ₁	10,5 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Trilling	gedempt
Producttype	Inschroeffreesopname