


**HAINBUCH****Spankop met dwarsgroeven, SK 100, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 19mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	329952 19
GTIN	2050001925121
Artikelklasse	33H

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met dwarsgroeven voor ruw materiaal, kleine Ø.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Opmerking:**

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

## Technische beschrijving

Span-Ø	19 mm
Spanvlak	Dwarsgroeven
Hardheid	60 HR
Profiel	rond

Lengte L	59 mm
Opname	SK 100
Producttype	Spankop