



## Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 100, Span-Ø (oplopend met 1 mm): 81mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	329954 81
GTIN	2050001925749
Artikelklasse	33H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

#### Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

#### Opmerking:

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**  
**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

### Technische beschrijving

Span-Ø	81 mm
Spanvlak	Dwars- en langsgroeven
Profiel	rond

Hardheid	60 HR
Lengte L	59 mm
Opname	SK 100
Producttype	Spankop