

STARCKE®**Schuurpapier-klitschijf (A), Ø 125 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 567715 120 |
| GTIN | 4002748776922 |
| Artikelklasse | 56Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 – 400, stearaatcoating) met **hoge sterkte en dichte spreiding**. Hoge schuurprestaties door speciaal behandelde korundkorrel (A).

De **achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours** en in combinatie met **klitsteunschijf**, bijv. nr. **567760, zelfhechtend**. Voor snel wisselen van de schijf.

Toepassing:

Op **haakse schuurmachines** of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid **40 m/s**.

Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

Opmerking:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902 – 566950. Minislijpsysteem Ø 50 mm en Ø 75 mm zie nr. 554005 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|---------------|--------|
| Korrelgrootte | 120 |
| Schijf-Ø | 125 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Fabrikantnummer | 540 FK |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Productnaamattribuut | Ø 125 mm |
| Aandrijfmachine | Haakse slijper |
| Maximale omtreksnelheid | 40 m/s |
| Producttype | Klitschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Klitpolijstschotel, M14 Buiten-Ø 125 mm | 567762 125 |
|---|------------|

Handschourblok met klithechting Geschikt voor schijf-Ø
125 mm

567857 125

Klitsteunschijf,M14 Buiten-Ø 125 mm

567760 125