

**STARCKE®****Schuurpapier-klitschijf (A), Ø 115 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567705 60
GTIN	4002748776847
Artikelklasse	56Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 – 400, stearaatcoating) met **hoge sterkte en dichte spreiding**.

Hoge schuurprestaties door speciaal behandelde korundkorrel **(A)**.

De **achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours** en in combinatie met **klitsteunschijf**, bijv. nr. **567760, zelfhechtend**. Voor snel wisselen van de schijf.

**Toepassing:**

Op **haakse schuurmachines** of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid **40 m/s**.

**Universeel te gebruiken** voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

**Opmerking:**

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902 – 566950. Minislijpsysteem Ø 50 mm en Ø 75 mm zie nr. 554005 e.v.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	115 mm

Fabrikantnummer	540 FK
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Klitsteunschijf, M14 Buiten-Ø 115 mm	567760 115
--------------------------------------	------------

Klitpolijstschotel,M14 Buiten-Ø 115 mm

567762 115