

STARCKE®**Schuurpapier-klitschijf (A), Ø 150 mm, Korrelgrootte: 240****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567725 240
GTIN	4002748779343
Artikelklasse	56Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 – 400, stearaatcoating) met **hoge sterkte en dichte spreiding**. Hoge schuurprestaties door speciaal behandelde korundkorrel (A).

De **achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours** en in combinatie met **klitsteunschijf**, bijv. nr. **567760, zelfhechtend**. Voor snel wisselen van de schijf.

Toepassing:

Op **haakse schuurmachines** of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid **40 m/s**.

Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

Opmerking:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902 – 566950. Minislijpsysteem Ø 50 mm en Ø 75 mm zie nr. 554005 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	240
Schijf-Ø	150 mm

Fabrikantnummer	544 C3K
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Klitsteunschijf, M14 Buiten-Ø 150 mm	567760 150
--------------------------------------	------------

Klitpolijstschotel,M14 Buiten-Ø 150 mm

567762 150

Handschourblok met klithechting Geschikt voor schijf-Ø
150 mm

567857 150
