

**Garant****Korte boor HSS-E FS, ongecoat, Ø DC h8: 17,75mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	113020 17,75
GTIN	4045197003096
Artikelklasse	11B

## Omschrijving

### Uitvoering:

Bijzonder **robuust en stabiel** door **versterkte kerndikte**.

Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.

Groeven blank, fasen genitreerd.

Met aanslijping vorm C tot 3,9 mm, vorm S (speciaal) vanaf 4 mm.

### Voordeel:

**Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 – 4xD)** op NC-machines en automaten.

### Advies:

#### Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

## Technische beschrijving

Nominale Ø D <sub>c</sub>	17,75 mm
Aantal snijkanten Z	2
Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/omw,
Spaangroeflengte L <sub>c</sub>	62 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	17,75 mm
Totale lengte L	123 mm
Norm	DIN 1897
aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	35,4 mm

Tophoek	135 graden
Schacht	Cilinderschacht
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Type	FS
Spiraalhoek	38 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
GG(G)	geschikt	25 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		