


STARCKE®**Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 8-voudig + 1, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567755 80
GTIN	4002748776731
Artikelklasse	56Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 – 800, stearaatcoating) met **hoge sterkte en dichte spreiding**.

Hoge schuurprestaties door speciaal behandeld korund (**A**).

De **achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en zelfhechtend** voor snel wisselen van de schijf.

Met 9-voudige perforatie voor Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 met afzuiging.

Toepassing:

Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

Op **excenterschuurmachines** met klitsteunschijf bijv. nr. 567885 / 567990. Maximale omtreksnelheid **40m/s**.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	80
Schijf-Ø	150 mm

Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Aantal afzuiggaten	9
Aandrijfmachine	Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 147 mm	567990 147
PU-klitslijpschijf Buiten-Ø 150 mm	567885 150

PU-klitslijpschijfmultiperforatie Buiten-Ø 150 mm

567887 150