

**Garant****Korte boor HSS-E FS, ongecoat, Ø DC h8: 10,1mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	113020 10,1
GTIN	4045197002815
Artikelklasse	11B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bijzonder **robuust en stabiel** door **versterkte kerndikte**.

Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.

Groeven blank, fasen genitreerd.

Met aanslijping vorm C tot 3,9 mm, vorm S (speciaal) vanaf 4 mm.

**Voordeel:**

**Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 – 4×D)** op NC-machines en automaten.

**Advies:****Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Technische beschrijving**

Nominale Ø D <sub>c</sub>	10,1 mm
Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte L <sub>c</sub>	43 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/omw,
Tolerantie nominale Ø	h8
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10,1 mm
Totale lengte L	89 mm
Norm	DIN 1897
aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	27,9 mm

Tophoek	135 graden
Schacht	Cilinderschacht
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Type	FS
Spiraalhoek	38 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
GG(G)	geschikt	25 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		