

**Schuurweefsel (A) blauw, normaal KK 24, 230×280 mm, Korrelgrootte: 240****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 556800 240    |
| GTIN          | 4018875000847 |
| Artikelklasse | 56V           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dicht geweven, katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Zeer goede hechting van de korrel, **zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd**.  
Velgrootte 230×280 mm.

Type **VSM KK 24: weefsel blauw, gunstig geprijsd schuurweefsel** voor normale belasting.

**Toepassing:**

Universeel toepasbaar, voornamelijk voor handmatig schuren (voor rubber schuurblok zie nr. 557600).

**Technische beschrijving**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Fijnheidsgraad        | fijn          |
| Korrelgrootte         | 240           |
| Fabrikantnummer       | KK 24         |
| Serie                 | KK24          |
| Slijpmiddel           | Normaalkorund |
| Slijpmiddelaanduiding | A             |
| Schuurblad breedte    | 280 mm        |
| Schuurblad lengte     | 230 mm        |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Productnaamattribuut | 230×280 mm   |
| Producttype          | Schuurlinnen |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Lakken                         | beperkt geschikt |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

## Accessoires

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Rubber schuurblok  | 557600 |
| Stalen opspanplaat | 556950 |