

STARCKE®**Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 8-voudig, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 240****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567745 240
GTIN	4002748776946
Artikelklasse	56Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 – 800, steeraatcoating) met **hoge sterkte en dichte spreiding**.

Hoge schuurprestaties door speciaal behandeld korund (A).

De **achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en zelfhechtend** voor snel wisselen van de schijf.

Met 8-voudige perforatie voor Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 met afzuiging.

Toepassing:

Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

Op **excenterschuurmachines** met klitsteunschijf bijv. nr. 567885 / 567990. Maximale omtreksnelheid **40m/s**.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	240
Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddelaanduiding	A

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Aantal afzuiggaten	8
Aandrijfmachine	Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 123 mm	567990 123
--	------------