

**Krachtsmeter, Meetbereik: 0-60kN****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479100 0-60
GTIN	2050001056320
Artikelklasse	47F

Omschrijving**Uitvoering:**

Hydraulische krachtopnemer met direct daarop aangesloten manometer, voor statische en quasistatische krachtmeting. Behuizing en zuiger van edelstaal, drukmeter van geperst messing, met sleepwijzer. Bescherming tegen het binnendringen van vuildeeltjes en spatwater (IP43). 3x bevestigingsschroefdraad M5 in bodem van de behuizing.

Voordeel:

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5jaar.

Functie:

IP43: Er is bescherming tegen spatwater, tot 60° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Toepassing:

In de gereedschapsmachinebouw.

Levering:

Inclusief afleesunit, kalibratierapport en transportkoffer.

Technische beschrijving

Zuigeroppervlak	10 cm ²
Ø Krachtopnemer	75 mm
Schaalverdeling	2 kN
Meetbereik	0 - 60 kN
Hoogte krachtopnemer	30 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Maximale afwijking	±1,6 van de meetbereikeindwaarde (±2,5 met sleepwijzer) %
Ø zuiger	45 mm
IP-klasse	IP 43
Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Producttype	Krachtsmeter