

**Spankrachtmeter voor drieklaw, Meetbereik: 0-30kN****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479115 0-30
GTIN	2050001858825
Artikelklasse	47F

Omschrijving**Uitvoering:**

Hydraulische krachtopnemer met direct daarop aangesloten manometer, voor statische en quasistatische krachtmeting. Behuizing en zuiger van edelstaal, drukmeter van geperst messing, met sleepwijzer. Bescherming tegen het binnendringen van vuildeeltjes en spatwater (IP43).

Voordeel:

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5jaar.

Toepassing:

In de gereedschapsmachinebouw.

Bijzonder geschikt voor het **gebruik in drieklawen**.

Levering:

Inclusief afleesunit, kalibratierapport en transportkoffer.

Technische beschrijving

Ø Krachtopnemer	70 mm
Schaalverdeling	0,5 kN
Hoogte krachtopnemer	40 mm

Meetbereik	0 - 30 kN
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Maximale afwijking	±1,6 van de meetbereikeindwaarde (±2,5 met sleepwijzer) %
Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Producttype	Krachtsmeter