

**STARCKE®****Schuurpapier-klitschijf (A), Ø 115 mm, Korrelgrootte: 400****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 567705 400    |
| GTIN          | 4002748779312 |
| Artikelklasse | 56Z           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 – 400, stearaatcoating) met **hoge sterkte en dichte spreiding**.

Hoge schuurprestaties door speciaal behandelde korundkorrel **(A)**.

De **achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours** en in combinatie met **klitsteunschijf**, bijv. nr. **567760, zelfhechtend**. Voor snel wisselen van de schijf.

**Toepassing:**

Op **haakse schuurmachines** of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid **40 m/s**.

**Universeel te gebruiken** voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

**Opmerking:**

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902 – 566950. Minislijpsysteem Ø 50 mm en Ø 75 mm zie nr. 554005 e.v.

**Technische beschrijving**

|               |        |
|---------------|--------|
| Korrelgrootte | 400    |
| Schijf-Ø      | 115 mm |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Fabrikantnummer                  | 544 C3K        |
| Slijpmiddelaanduiding            | A              |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %        |
| Productnaamattribuut             | Ø 115 mm       |
| Aandrijfmachine                  | Haakse slijper |
| Maximale omtreksnelheid          | 40 m/s         |
| Producttype                      | Klitschijf     |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| RVS                            | beperkt geschikt |                |          |
| Ti                             | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | beperkt geschikt |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Lakken                         | geschikt         |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

## Accessoires

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Klitsteunschijf, M14 Buiten-Ø 115 mm | 567760 115 |
|--------------------------------------|------------|

Klitpolijstschotel,M14 Buiten-Ø 115 mm

567762 115