

STARCKE®**Schuurpapier-klitschijf (A), Ø 150 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567725 60
GTIN	4002748776540
Artikelklasse	56Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 – 400, stearaatcoating) met **hoge sterkte en dichte spreiding**. Hoge schuurprestaties door speciaal behandelde korundkorrel (A).

De **achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours** en in combinatie met **klitsteunschijf**, bijv. nr. **567760, zelfhechtend**. Voor snel wisselen van de schijf.

Toepassing:

Op **haakse schuurmachines** of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid **40 m/s**.

Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

Opmerking:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902 – 566950. Minislijpsysteem Ø 50 mm en Ø 75 mm zie nr. 554005 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	150 mm

Fabrikantnummer	540 FK
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

567857 150

Handschourblok met klithechting Geschikt voor schijf-Ø
150 mm

Klitsteunschijf,M14 Buiten-Ø 150 mm

567760 150

Klitpolijstschotel,M14 Buiten-Ø 150 mm

567762 150