


STARCKE®**Weefsel-klitschijf (ZA), Ø 115 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567605 60
GTIN	4002748779879
Artikelklasse	56Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem robuuste klitschijven 341XK op **versterkte, scheurvaste katoenen wefseldrager**. Nieuw ontwikkeld bindingssysteem met zirkoonkorund (**ZA**).

De **achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours** en in combinatie met **klitsteunschijf**, bijv. nr. **567760, zelfhechtend**. Voor snel wisselen van de schijf.

Toepassing:

Op **haakse schuurmachines** of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid **40 m/s**.

Veelzijdig inzetbaar bij **grof en fijn schuren van metaal**.

Opmerking:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902 – 566950. Minislijpsysteem Ø 50 mm en Ø 75 mm zie nr. 554005 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	115 mm
Fabrikantnummer	341XK
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Klitpolijstschotel, M14 Buiten-Ø 115 mm	567762 115
Klitsteunschijf, M14 Buiten-Ø 115 mm	567760 115