



Veerkrachtmeter Medio Line Newton, Maximaal weegbereik: 25N



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 479417 25 |
| GTIN | 7612348400256 |
| Artikelklasse | 47F |

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiebalansen met grote nauwkeurigheid, $\pm 0,3\%$ van de last. Tarreerbereik tot 20% van de capaciteit. Willekeurige meetpositie (behalve nr. 479410 – alleen verticaal). Nulafstelling en 20% tarra via stelschroef. Boven- en onderophanging 360° draaibaar.

Levering:

Inclusief kunststof etui en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Ombouwset naar veerkrachtmeter nr. 479421.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|--------|
| Lastopname | Haak |
| Verdeling | 0,2 N |
| Maximaal weegbereik | 25 N |
| Schaallengte | 100 mm |
| Kalibratie | K1 |

Producttype

Veerbalans

Dienstverlening

KalibratieVeerbalans Type F

027730 F

Accessoires

Drukset Type MEDIO

479421 MEDIO

Sleepwijzer Type MEDIO

479429 MEDIO

Haak en klemvoor Micro / Medio

479428