

**Spankrachtmeter voor drieklaw, Meetbereik: 0-160kN****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479115 0-160
GTIN	2050001056559
Artikelklasse	47F

Omschrijving**Uitvoering:**

Hydraulische krachtopnemer met direct daarop aangesloten manometer, voor statische en quasistatische krachtmeting. Behuizing en zuiger van edelstaal, drukmeter van geperst messing, met sleepwijzer. Bescherming tegen het binnendringen van vuildeeltjes en spatwater (IP43).

Voordeel:

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5jaar.

Toepassing:

In de gereedschapsmachinebouw.

Bijzonder geschikt voor het **gebruik in drieklawen**.

Levering:

Inclusief afleesunit, kalibratierapport en transportkoffer.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 160 kN
Hoogte krachtopnemer	77 mm
Schaalverdeling	5 kN

Ø Krachtopnemer	110 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Maximale afwijking	±1,6 van de meetbereikendwaarde (±2,5 met sleepwijzer) %
Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Producttype	Krachtsmeter