



Veerbalans Macro Line, Maximaal weegbereik: 10kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	479420 10
GTIN	2050001051721
Artikelklasse	47F

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiebalansen met grote nauwkeurigheid, $\pm 0,3\%$ van de last. Tarreerbereik tot 20% van de capaciteit. Willekeurige meetpositie (behalve nr. 479410 – alleen verticaal). Nulafstelling en 20% tarra via stelschroef. Boven- en onderophanging 360° draaibaar.

Met sleepwijzer en handgreep.

Levering:

Inclusief kunststof etui en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Ombouwset naar veerkrachtmeter nr. 479421.

Technische beschrijving

Schaallengte	140 mm
Lastopname	Haak
Maximaal weegbereik	10 kg
Verdeling	100 g

Kalibratie	K1
Producttype	Veerbalans

Dienstverlening

KalibratieVeerbalans Type F	027730 F
-----------------------------	----------

Accessoires

Sleepwijzer Type MACRO	479429 MACRO
Drukset Type MACRO	479421 MACRO