


**3M****Schuursponzen, 24-delige set extra zacht, 125×98×13 mm, Korrelgrootte: 100**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	557530 100
GTIN	4046719251773
Artikelklasse	53M

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Schuurspons** met **extra zachte** tussenlaag. Past zich aan alle profielen uitstekend aan. **Aan 2 kanten gecoat.**

Siliciumcarbide (SiC)

### Voordeel:

- **Elastisch, geen vorming van knikken of vouwen.**
- **Alle sponzen ook geschikt voor nat schuren.**
- **Geringe neiging tot vollopen, uitwasbaar.**

### Toepassing:

Voor het **fijnschuren van oneffen en geprofileerde oppervlakken** zonder de geometrie te wijzigen. Opschuren van metaal, hout en kunststoffen voorafgaand aan opbrenging lak, tussentijds schuren van laklagen.

## Technische beschrijving

Korrelgrootte	100
Fijnheidsgraad	fijn
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Breedte	98 mm

Hoogte	13 mm
Lengte	125 mm
Productnaamattribuut	125×98×13 mm
Aantal gecoate oppervlakken	2
Aantal sponzen, pads	24
Producttype	Schuurspons

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		