



## Veerbalans Macro Line, Maximaal weegbereik: 50kg



### Bestelgegevens

Bestelnummer	479420 50
GTIN	7612348800506
Artikelklasse	47F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Precisiebalansen met grote nauwkeurigheid,  $\pm 0,3\%$  van de last. Tarreerbereik tot 20% van de capaciteit. Willekeurige meetpositie (behalve nr. 479410 – alleen verticaal). Nulafstelling en 20% tarra via stelschroef. Boven- en onderophanging 360° draaibaar.

Met sleepwijzer en handgreep.

#### Levering:

Inclusief kunststof etui en gebruiksaanwijzing.

#### Accessoires:

Ombouwset naar veerkrachtmeter nr. 479421.

### Technische beschrijving

Verdeling	500 g
Schaallengte	90 mm
Lastopname	Haak
Maximaal weegbereik	50 kg

Kalibratie	K1
Producttype	Veerbalans

### Dienstverlening

KalibratieVeerbalans Type F	027730 F
-----------------------------	----------

### Accessoires

Sleepwijzer Type MACRO	479429 MACRO
Drukset Type MACRO	479421 MACRO