



Veerkrachtmeter Medio Line Newton, Maximaal weegbereik: 6N



Bestelgegevens

Bestelnummer	479417 6
GTIN	7612348400065
Artikelklasse	47F

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiebalansen met grote nauwkeurigheid, $\pm 0,3\%$ van de last. Tarreerbereik tot 20% van de capaciteit. Willekeurige meetpositie (behalve nr. 479410 – alleen verticaal). Nulafstelling en 20% tarra via stelschroef. Boven- en onderophanging 360° draaibaar.

Levering:

Inclusief kunststof etui en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Ombouwset naar veerkrachtmeter nr. 479421.

Technische beschrijving

Lastopname	Haak
Verdeling	0,05 N
Maximaal weegbereik	6 N
Schaallengte	100 mm
Kalibratie	K1

Producttype

Veerbalans

Dienstverlening

KalibratieVeerbalans Type F

027730 F

Accessoires

Sleepwijzer Type MEDIO

479429 MEDIO

Haak en klemvoor Micro / Medio

479428

Drukset Type MEDIO

479421 MEDIO