

Draad-penkaliber MultiCheck, Schroefdraad: M14



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 486510 M14 |
| GTIN | 2050001060839 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

Vergelijkbaar met nr. 486000 resp. 486100.

Stroef en robuust stalen lichaam met verschuifbare aluminium huls met afleesschaal voor meting en directe aflezing van **draaddieptes tot 4xD**.

Voordeel:

Controle van draadafmeting en draaddiepte in één handeling. Tijdsbesparing van maximaal 50% per testcyclus. Simpele vervanging van versleten penkalibers (montageset op aanvraag).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

MultiCheck voor grove en fijne schroefdraden met nonius (tot aflezing 0,1 mm) of met digitale weergave (tot aflezing 0,01 mm) inclusief gegevensuitgang **op aanvraag** (zie nr. 486511 – 486516).

Technische beschrijving

| | |
|--------------|------|
| Schroefdraad | M14 |
| Draadspoed | 2 mm |

| | |
|-------------|-------------------|
| Aflezing | 0,5 mm |
| Norm | DIN 13 |
| Draadsoort | M |
| Kalibertype | Afkeurkaliber |
| Kalibertype | Goedkeurkaliber |
| Kalibratie | Prijs op aanvraag |
| Producttype | Draad-penkaliber |

Dienstverlening

| | |
|------------------|-----------|
| maximale Ø 60 mm | 028650 60 |
|------------------|-----------|