

**Garant****Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260320 16/07
GTIN	4045197877710
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	20 mm
Instelhoek $\kappa$	107,5 graden
Plaatafmeting	7 mm
ISO-code houder	E16R SDQCR/L07
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	200 mm
Middenverplaatsing $L_3$	10 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Spanhoogte $L_2$	15,6 mm
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500