

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L_2	18,9 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
Middenverplaatsing L_3	12,5 mm
Plaatafmeting	11 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 8
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Totale lengte L	250 mm
ISO-code houder	E20S SDQCR/L11
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500