

**Garant**
**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 08/07mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260320 08/07
GTIN	4045197877734
Artikelklasse	21T

**Omschrijving**

Boorstang HM 08/07 mm Schacht-Ø  $D_s$ : 8 mm  
 ISO-code houder: E08K SDQCR/L07  
 Instelhoek  $\kappa$ : 107,5 graden  
 geschikte wisselplaat: DC.. 0702..  
 Minimale voorboor-Ø  $D_{min}$ : 12 mm  
 Middenverplaatsing  $L_3$ : 7 mm

**Technische beschrijving**

Spanhoogte $L_2$	7,6 mm
Middenverplaatsing $L_3$	7 mm
Totale lengte L	125 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	12 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	E08K SDQCR/L07
Plaatafmeting	7 mm
Instelhoek $\kappa$	107,5 graden
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD

Snijmateriaal	HM
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Wisselplaatschroevenset 10-delig	269413
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8