

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Spanhoogte L ₂	9,6 mm
ISO-code houder	E10K SDQCR/L07
Totale lengte L	125 mm
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Minimale voorboor-Ø D _{min}	13 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500